

silenciador AMTE-M-H-G14

Código da peça: 1206623

★ Linha de produtos básicos

Adequado para redução de ruído nas conexões de escape de sistemas pneumáticos.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Tamanho da embalagem	20
Pressão de operação Mpa	0 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Vazão em relação à atmosfera	1.000 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1 – Resistência à corrosão baixa
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de pressão acústica	95 dB(A)
Temperatura ambiente	-40 ... 80 °C
Peso do produto	9,5 g
Conexão pneumática	G1/4
Material do inserto do silenciador	bronze
Material do bujão roscado	Latão
Observações sobre material	Conforme RoHS