

tubo flexível PU-9-SW

Código da peça: 12134

FESTO

para conexões CN e CK, muito flexíveis e com raio de curvatura pequeno, poliuretano (não indicado para o segmento alimentício).
A pressão máxima é admitida na temperatura máxima.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	11,6 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	76 mm
Diâmetro interno	9 mm
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	0 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Peso do produto por comprimento	0,056 kg/m
Conexão pneumática	para espigão com diâmetro interno de 9mm com porca
Cor	preto
Dureza Shore	A 91 +/-3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	TPE-U(PU)