


bobina eletromagnética MSN1G-24DC-OD

Código da peça: 123060

FESTO

para corrente contínua, sem conector fêmea.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Tempo mín. de atração	10 ms
Tempo de abertura e fechamento	100 %
Dados característicos da bobina	24 V DC: 2.5 W
Flutuações de tensão admissíveis	-15 % / +10 %
Autorização	c UL us - Recognized (OL)
Conformidade LABS	VDMA24364-C1-L
Temperatura do meio	-10 ... 50 °C
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Peso do produto	80 g
Conexão elétrica	de 3 pinos Diagrama de conexões formato A conforme EN 175301-803 conforme DIN EN 175301-803
Tipo de fixação	fixado com pinça de fixação com acessórios
Material do corpo	PA
Material do contato elétrico	Aço
Material do enrolamento	Cobre