


sub-base VABS-C8-12XB-QX

Código da peça: 1236027

Classic - não usar para novos projetos

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	12 mm
Número máximo de posições de válvula	1
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque máximo, fixação da válvula	0,48 ... 0,72 Nm
Torque máximo montagem em parede	1,3 Nm
Peso do produto	15 g
Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12/14	Preparado para cartucho
Conexão pneumática 1	preparado para cartucho
Conexão pneumática 3	preparado para cartucho
Conexão pneumática 5	preparado para cartucho
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Reforçado com PA