

# acoplamento EAMC-40-66-15-19

Código da peça: 123844

FESTO

para DGE



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	15 mm
Diâmetro fixação 2	19 mm
Dimensões	40
Comprimento nominal	66 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	6.500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	42,3 kgmm <sup>2</sup>
Torque transferível	21 Nm
Peso do produto	139 g
Observações sobre material	Conforme RoHS