


# acoplamento EAMC-65-90-24-25

Código da peça: 123852

FESTO

Para atuador eletromecânico com servomotor.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	24 mm
Diâmetro fixação 2	25 mm
Dimensões	65
Comprimento nominal	90 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	4.500 1/min
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	417 kgmm <sup>2</sup>
Torque transferível	92 Nm
Peso do produto	535 g
Observações sobre material	Conforme RoHS