

acoplamento EAMC-30-35-6-12

Código da peça: 123855

FESTO

para DGE



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|------------------------------|-----------------------|
| Diâmetro fixação 1 | 6 mm |
| Diâmetro fixação 2 | 12 mm |
| Dimensões | 30 |
| Comprimento nominal | 35 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Rotação máxima | 8.000 1/min |
| Temperatura de armazenamento | -25 ... 60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C |
| Momento de inércia | 6,1 kgmm ² |
| Torque transferível | 7,5 Nm |
| Peso do produto | 45 g |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |