

régua de conexão

VABM-C8-12E-G14-4-PT-L

Código da peça: 1247975

Classic - não usar para novos projetos

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Dimensão da grade | 12 mm |
| Número máximo de posições de válvula | 4 |
| Marca UKCA (ver declaração de conformidade) | conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 0 – Sem resistência à corrosão |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Torque máximo, fixação da válvula | 0,6 Nm |
| Torque máximo montagem em parede | 5 Nm |
| Peso do produto | 521 g |
| Conexão pneumática 1 | G1/4 |
| Conexão pneumática 3 | G1/4 |
| Conexão pneumática 5 | G1/4 |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do manifold | Liga de alumínio |