

régua de conexão VABM-C8-12E-G14-12-PT-L

Código da peça: 1247979

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	12 mm
Número máximo de posições de válvula	12
Marca UKCA (ver declaração de conformidade)	conforme regulamentos do Reino Unido para EMV conforme regulamentos RoHS do Reino Unido
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque máximo, fixação da válvula	0,6 Nm
Torque máximo montagem em parede	5 Nm
Peso do produto	940 g
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão pneumática 5	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio