

# régua de conexão VABM-C8-12E-G14-35-PT-L

Código da peça: 1247987

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                              | Valor  |
|---|--|
| Dimensão da grade                           | 12 mm  |
| Número máximo de posições de válvula        | 35   |
| Marca UKCA (ver declaração de conformidade) | conforme regulamentos do Reino Unido para EMV<br>conforme regulamentos RoHS do Reino Unido |
| Classe de resistência à corrosão KBK        | 0 – Sem resistência à corrosão   |
| Conformidade LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Torque máximo, fixação da válvula           | 0,6 Nm   |
| Torque máximo montagem em parede            | 5 Nm   |
| Peso do produto                             | 2.138 g  |
| Conexão pneumática 1                        | G1/4   |
| Conexão pneumática 3                        | G1/4   |
| Conexão pneumática 5                        | G1/4   |