



Válvula de retenção HGL-1/8

Número código: 12938

FESTO

com anel de vedação OL.

Produto a ser descontinuado. Disponível até 2006



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de retenção desbloqueável
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão pneumática 2	G1/8
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão	260 l/min
Pressão operacional	0,4 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido seco, filtrado Ar comprimido seco, filtrado e lubrificado
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Posição de instalação	em ambos os lados
Temperatura do meio	-20 ... 80 °C
Torque máximo	12 Nm
Conexão de pilotagem 21	G1/8
Informação sobre material do espigão aparafusado	Alumínio
Informação sobre material das vedações	NBR