


placa adaptadora VABA-S6-7-S2-3-P-B-G1

Código da peça: 1302090
Produto a ser descontinuado

FESTO

Produto será descontinuado. Disponível até 2026. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	60 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Quantidade máxima de bobinas eletromagnéticas	26
Pressão de trabalho	-0,9 ... 10 bar
Tensão operacional nominal c.c.	24 V
Flutuações de tensão admissíveis	+/- 10 %
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de proteção	IP65 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso do produto	2.600 g
Conexão de ar auxiliar de servopilotagem 12	G1/8
Conexão pneumática 1	G1
Conexão pneumática 3	G1
Conexão pneumática 5	G1
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR
Material da placa	Liga de alumínio
Material dos parafusos	Aço galvanizado