



válvula deslizante manual

VBOH-32-G14

Código da peça: 1302994

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 vias biestável
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Tipo de acionamento	manual
Tipo de fixação	Montagem na tubulação aparafusável
Vazão nominal padrão	1.675 l/min
Diâmetro nominal	8,4 mm
Pressão de operação Mpa	-0,095 ... 1,2 MPa
Pressão de trabalho	-0,95 ... 12 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Material do corpo	Liga de alumínio forjado anodizado
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dimensão da grade	31 mm
Princípio de vedação	não temperado
Posição de instalação	Nos dois lados
Princípio construtivo	Válvula corrediça de luva
Tipo de pilotagem	direto
Sentido do fluxo	reversível
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 80 °C
Força de acionamento	45 N
Peso do produto	35 g
Material do bujão roscado	Liga de alumínio forjado anodizado
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material das vedações	NBR