


Conexão rápida em "Y" QSY-6H

Código da peça: 130629

★ Programa padrão de fornecimento

com luva de encaixe.

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| Dimensões | Padrão |
| Diâmetro nominal | 3,1 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Tamanho da embalagem | 10 |
| Princípio construtivo | Princípio push-pull |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura | -0,95 ... 14 bar |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 80 °C |
| Autorização | Germanischer Lloyd |
| Peso do produto | 9,4 g |
| Número de saídas | 2 |
| Número de conexões de alimentação | 1 |
| Conexão pneumática, alimentação | Conexão rápida QS-6 |
| Conexão pneumática, saída | für Schlauch Außen-Ø 6 mm |
| Cor do anel de solda | azul |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Informação sobre material, corpo | PBT |
| Informação sobre material, anel de desengate | POM |
| Informação sobre material, vedação do tubo flexível | NBR |
| Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira | Aço alta liga, inoxidável |