

tubo flexível PUN-CM-10-SW

Código da peça: 130817

FESTO

De poliuretano, com diâmetros externos calibrados, para conexões rápidas QS (não aprovada para uso na indústria alimentícia). Antiestática.



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	10 mm
Raio de curvatura relevante para a vazão	60 mm
Diâmetro interno	7 mm
Raio de curvatura mínimo	30 mm
Propriedades do tubo flexível	Suitable for energy chains
Pressão operacional dependente da temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 10 bar
Pressão operacional dependente da temperatura	-13,775 ... 145 psi
Resistência da superfície	0,01 ... 10 MOhm
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:::]
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 ... 60 °C
Peso do produto por comprimento	0,05158 kg/m
Conexão pneumática	para conexão para tubos com diâmetro externo de 10mm
Cor	preto
Dureza Shore	D 52 +/-3
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da tubulação	TPE-U(PU)