

## conexão rápida em L roscada QSML-B-M5-3-20


Código da peça: 132107

Produto a ser descontinuado

FESTO

Com giro de 360°, rosca externa com sextavado externo.

Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.



### Ficha técnica

| Característica                                              | Valor                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensões                                                   | Mini                                            |
| Diâmetro nominal                                            | 1,5 mm                                          |
| Tipo de vedação no espigão aparafusado                      | Anel de vedação                                 |
| Posição de instalação                                       | Nos dois lados                                  |
| Tamanho da embalagem                                        | 20                                              |
| Princípio construtivo                                       | Princípio push-pull                             |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional        | -0,95 ... 10 bar                                |
| Meio operacional                                            | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Observação sobre meio operacional e do piloto               | Permite operação com lubrificação               |
| Classe de resistência à corrosão KBK                        | 1                                               |
| Temperatura ambiente                                        | -10 ... 60 °C                                   |
| Autorização                                                 | Germanischer Lloyd                              |
| Torque máximo                                               | 1,5 Nm                                          |
| Peso do produto                                             | 2,8 g                                           |
| Conexão pneumática 1                                        | Rosca externa M5                                |
| Conexão pneumática 2                                        | para tubo flexível com diâmetro externo de 3 mm |
| Cor do anel de solda                                        | azul                                            |
| Observações sobre material                                  | Conforme RoHS                                   |
| Informação sobre material, corpo                            | PBT                                             |
| Informação sobre material, anel de desengate                | POM                                             |
| Informação sobre material, vedação do tubo flexível         | NBR                                             |
| Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira | Aço alta liga, inoxidável                       |