

## conexão rápida em L roscada QSML-B-1/8-4-20

Código da peça: 132110

Produto a ser descontinuado

FESTO

Com giro de 360°, rosca externa com sextavado externo.

Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.



### Ficha técnica

| Característica  | Valor   |
|---|---|
| Dimensões   | Mini  |
| Diâmetro nominal  | 2,5 mm  |
| Tipo de vedação no espigão aparafusado                      | Revestimento                                    |
| Posição de instalação                                       | Nos dois lados                                  |
| Tamanho da embalagem  | 20  |
| Princípio construtivo                                       | Princípio push-pull                             |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional        | -0,95 ... 10 bar                                |
| Meio operacional  | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Observação sobre meio operacional e do piloto               | Permite operação com lubrificação               |
| Classe de resistência à corrosão KBK                        | 1   |
| Temperatura ambiente  | -10 ... 60 °C                                   |
| Autorização   | Germanischer Lloyd                              |
| Torque máximo   | 7 Nm  |
| Peso do produto   | 6 g   |
| Conexão pneumática 1  | Rosca externa R1/8                              |
| Conexão pneumática 2  | para tubo flexível com diâmetro externo de 4 mm |
| Cor do anel de solda  | azul  |
| Observações sobre material                                  | Conforme RoHS                                   |
| Informação sobre material, corpo                            | PBT   |
| Informação sobre material, anel de desengate                | POM   |
| Informação sobre material, vedação do tubo flexível         | NBR   |
| Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira | Aço alta liga, inoxidável                       |