

cartucho QSPK18-5/32-U

Código da peça: 132171

FESTO

Com conector reto.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|--|
| Dimensões | Mini |
| Diâmetro nominal | 2,3 mm |
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Tamanho da embalagem | 10 |
| Princípio construtivo | Princípio push-pull |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 10 bar |
| Classificação marítima | ver certificado |
| Meio operacional | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto | Permite operação com lubrificação |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 1 – Resistência à corrosão baixa |
| Temperatura ambiente | -5 ... 60 °C |
| Peso do produto | 2,8 g |
| Conexão pneumática 1 | QSP...18 |
| Conexão pneumática 2 | para tubo flexível com diâmetro externo de 5/32" |
| Cor do anel de solda | cinza |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |
| Material do corpo | reforçado com PA |
| Material do anel de desengate | POM |
| Material das vedações da tubulação | NBR |
| Material da garra de retenção do tubo | Aço alta liga, inoxidável |