


manômetro MA-15-145-M5-PSI

Código da peça: 132341

FESTO

Com indicador com unidade em psi.



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de indicação	0 ... 145 psi
Dimensão nominal do manômetro	15
Princípio construtivo	Manômetro de Bourdon sem mecanismo de medição
Tipo de fixação	Montagem na tubulação
Meio operacional	Gases inertes Fluidos neutros
Pressão de operação Mpa	0 ... 1 MPa
Pressão de trabalho	0 ... 10 bar
Pressão operacional	0 ... 145 psi
Fator de carga alternada	0,66
Classe da precisão de medidas	5
Classe de proteção	IP53
Temperatura do meio	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observações sobre material	Conforme RoHS
Posição de conexão	lado traseiro central
Conexão pneumática	M5
Material do bujão roscado	Latão
Material do corpo	Aço
Material do visor	PC
Cor do corpo	preto
Peso do produto	10 g
Observação sobre meio operacional e do piloto	Sem acetileno Sem oxigênio