


união rápida NPQP-D-Q6-Q4-FD-P10

Código da peça: 133096

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	Padrão
Diâmetro nominal	2,8 mm
Design	Forma reta
Tamanho da embalagem	10
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso do produto	5,5 g
Conexão pneumática 1	para tubos com diâmetro externo de 6 mm
Conexão pneumática 2	para tubos com diâmetro externo de 4 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	PP
Material da garra de retenção do tubo	Aço alta liga, inoxidável