


garfo CRSG-M10X1,25

Código da peça: 13569

FESTO

resistente à corrosão,
conforme DIN 8140.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	M10x1,25
Posição de instalação	Nos dois lados
Com base na norma padrão	DIN 71752 ISO 8140
Classe de resistência à corrosão KBK	4 – Resistência à corrosão muito alta
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Classificação RSBP, conforme CD-0033	F5a
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso do produto	101,8 g
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do pino de montagem	Aço alta liga
Material do garfo	Aço alta liga
Material da porca	Aço alta liga
Material da trava	Aço alta liga