


# régua de conexão VABM-C8-12E-G14-12-M1-L

Código da peça: 1361870

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensão da grade	12 mm
Número máximo de posições de válvula	12
Classe de resistência à corrosão KBK	0 – Sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque máximo, fixação da válvula	0,6 Nm
Torque máximo montagem em parede	5 Nm
Peso do produto	890 g
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão pneumática 5	G1/4
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do manifold	Liga de alumínio