

# catraca FLSR-25-L


Código da peça: 13778

Classic - não usar para novos projetos

[para atuador giratório por aleta DSR.](#)

Alternativas modernas podem ser encontradas digitando-se os quatro primeiros caracteres do tipo do código no campo de busca.

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	25
Sentido de rotação	Rotação no sentido anti-horário
Posição de instalação	Nos dois lados
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque teórico a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4,95 Nm
Peso do produto	500 g
Material do corpo	Alumínio injetado
Material da luva	Aço cementado
Material do eixo	Aço cementado