



# ventosa com adaptador VAS-40-1/4-SI-B

Código da peça: 1379454

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura da ventosa	3 mm
Diâmetro nominal	4 mm
Diâmetro da ventosa com conector	40 mm
Volume da ventosa com conector	3,47 cm <sup>3</sup>
Posição de conexão	em cima
Posição de instalação	Nos dois lados
Formato da ventosa	redonda, plana
Pressão de operação Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Pressão de trabalho	-0,95 ... 0 bar
Pressão operacional	-13,775 ... 0 psi
Pressão de operação nominal	-0,07 MPa
Pressão nominal operacional	-0,7 bar
Pressão de operação nominal (psi)	-10,15 psi
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	-40 ... 200 °C
Força de fixação com pressão operacional normal	58 N
Peso do produto	14 g
Tipo de fixação	pela conexão de vácuo
Conexão de vácuo	G1/4
Cor	transparente
Dureza Shore	60 +/- 5
Material do bujão roscado	Liga de alumínio
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da ventosa	VMQ (silicone)