

# conexão por espigão CRCN-M5-PK-4

Código da peça: 13968

FESTO

resistente à corrosão,  
com anel de vedação,  
para tubo flexível de polímero PAN, PUN, PL, PP, PU.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	2,5 mm
Tipo de vedação no espigão aparafusado	Anel de vedação
Tamanho da embalagem	10
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Peso do produto	2,58 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa M5
Conexão pneumática 2	para tubos com diâmetro externo de 6 mm
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material do corpo	Aço alta liga, inoxidável
Material do retentor roscado	NBR Aço alta liga, inoxidável