


Controlador FSSC-12

Código da peça: 13985

FESTO

Painel de operação pneumático para complementar o microssequenciador pneumático [Quickstepper], com operação marginais para um controle rápido e seguro.

Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2009.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Diâmetro nominal | 2,5 mm |
| Princípio construtivo | Módulo seqüencial combinável |
| Reconhecimento pressão de desacionamento | $\leq 0,5$ bar |
| Reconhecimento da pressão de acionamento | $\geq 1,5$ bar |
| Pressão de trabalho | 2 ... 6 bar |
| Vazão nominal padrão | 60 l/min |
| Comprimento mín. do pulso para reconhecimento | 50 ms |
| Meio operacional | Ar comprimido filtrado, não lubrificado, grau de filtração 5 μ m |
| Temperatura ambiente | 5 ... 40 °C |
| Peso do produto | 450 g |
| Informação sobre material, vedações | NBR |
| Informação sobre material, corpo | ABS |