


sub-base NAV-1/4-NPT-1C

Código da peça: 13998

FESTO

conforme DIN ISO 5599/1, para montagem de manifold modular,
conexões pela parte inferior



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	110 mm
Pressão de trabalho	16 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fixação da placa de conexão	com furo passante
Conexão de pilotagem 12	NPT1/8-27
Conexão de pilotagem 14	NPT1/8-27
Conexão pneumática 2	NPT1/4-18
Conexão pneumática 4	NPT1/4-18