


ventosa com adaptador VAS-125-3/8-SI-B

Código da peça: 1415120

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador de altura da ventosa	6 mm
Diâmetro nominal	7 mm
Diâmetro da ventosa com conector	125 mm
Volume da ventosa com conector	79,1 cm ³
Posição de conexão	em cima
Posição de instalação	Nos dois lados
Formato da ventosa	redonda, plana
Pressão de operação Mpa	-0,095 ... 0 MPa
Pressão de trabalho	-0,95 ... 0 bar
Pressão operacional	-13,775 ... 0 psi
Pressão de operação nominal	-0,07 MPa
Pressão nominal operacional	-0,7 bar
Pressão de operação nominal (psi)	-10,15 psi
Meio operacional	Ar atmosférico conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Apropriado para indústria de alimentos	Vide informações sobre materiais complementares
Temperatura ambiente	-40 ... 200 °C
Força de fixação com pressão operacional normal	700 N
Peso do produto	214 g
Tipo de fixação	pela conexão de vácuo
Conexão de vácuo	G3/8
Cor	transparente
Dureza Shore	60 +/- 5
Material do bujão roscado	Liga de alumínio
Observações sobre material	Conforme RoHS
Material da ventosa	VMQ (silicone)