

# conjunto de montagem paralelo EAMM-U-145-D100-140A-188-S1

Código da peça: 1433852

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



## Ficha técnica

| Característica                  | Valor                   |
|---------------------------------|-------------------------|
| Dimensões                       | 145                     |
| Posição de instalação           | Nos dois lados          |
| Relação de transmissão          | 1:1                     |
| Rotação máxima                  | 4.000 1/min             |
| Conformidade LABS               | VDMA24364-Zona III      |
| Temperatura de armazenamento    | -25 ... 60 °C           |
| Umidade relativa do ar          | 0 - 95 %                |
| Classe de proteção              | IP65                    |
| Temperatura ambiente            | -10 ... 60 °C           |
| Momento de inércia              | 2.270 kgmm <sup>2</sup> |
| Torque de acionamento sem carga | 2 Nm                    |
| Torque transferível             | 50 Nm                   |
| Peso do produto                 | 11.900 g                |
| Código da interface do atuador  | D100B                   |
| Código da interface do motor in | 140A                    |
| Observações sobre material      | Conforme RoHS           |