


conjunto de montagem axial EAMM-A-R48-60H

Código da peça: 1456633

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---------------------------------|----------------|
| Posição de instalação | Nos dois lados |
| Conformidade LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de armazenamento | -25 ... 60 °C |
| Umidade relativa do ar | 0 - 95 % |
| Classe de proteção | IP40 |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Torque transferível | 12,5 Nm |
| Peso do produto | 480 g |
| Código da interface do atuador | R48 |
| Código da interface do motor in | 60H |
| Observações sobre material | Conforme RoHS |