


conjunto de montagem paralelo EAMM-U-145-D80-140A-188

Código da peça: 1465530

FESTO

Adequado para atuadores elétricos.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	145
Posição de instalação	Nos dois lados
Relação de transmissão	1:1
Rotação máxima	4.000 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Classe de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento de inércia	2.270 kgmm ²
Torque de acionamento sem carga	2 Nm
Torque transferível	50 Nm
Peso do produto	11.900 g
Código da interface do atuador	D80B
Código da interface do motor in	140A
Observações sobre material	Conforme RoHS