


# acoplamento EAMC-56-58-19-24

Código da peça: 1485674

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro fixação 1	19 mm
Diâmetro fixação 2	24 mm
Dimensões	56
Comprimento nominal	58 mm
Posição de instalação	Nos dois lados
Rotação máxima	5.500 1/min
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 ... 60 °C
Umidade relativa do ar	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inércia	128 kgmm <sup>2</sup>
Torque transferível	60 Nm
Peso do produto	277 g
Observações sobre material	Conforme RoHS