


contador de pulso PZA-A-B

Código da peça: 14992

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Princípio construtivo	Contador de ciclos mecânico com atuador pneumático
Tipo de retorno	Botão ou sinal pneumático
Indicador	6 posições
Pressão de desacionamento, atuador	0,2 ± 0,1 bar
Pressão de desacionamento, retorno	0,15 ± 0,1 bar
Pressão de resposta, atuador	0,6 ± 0,2 bar
Pressão de resposta, retorno	0,6 ± 0,2 bar
Pressão de trabalho	2 ... 8 bar
Pressão mínima de inversão	2 bar
Duração mínima do pulso, atuador	10 ms
Duração mínima do pulso, retorno	180 ms
Duração mínima da pausa, atuador	15 ms
Duração mínima da pausa, retorno	50 ms
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:4:4]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Não permite operação com lubrificação
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso do produto	155 g
Tipo de fixação	com furo passante
Conexão pneumática	M5
Material do corpo	ABS