

# trilho para montagem SLZS-25- -

Código da peça: 150917

FESTO

O comprimento total do trilho é de 176 mm, além do curso.



A título de exemplo

## Ficha técnica

| Característica                       | Valor                                   |
|--------------------------------------|---|
| Design                               | Ranhura em T para sensor de proximidade |
| Comprimento máx. perfil              | 2.800 mm                                |
| Posição de instalação                | Nos dois lados                          |
| Princípio construtivo                | Trilho para sensor                      |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 2 – Resistência à corrosão moderada     |
| Conformidade LABS                    | VDMA24364-B2-L                          |
| Temperatura ambiente                 | -20 ... 60 °C                           |
| Tipo de fixação                      | com furo passante e parafuso            |
| Material do perfil                   | Liga de alumínio<br>anodizado           |
| Observações sobre material           | Conforme RoHS                           |
| Material dos parafusos               | Aço alta liga                           |