


# Válvula reguladora de vazão unidirecional GRLZ-1/8-PK-4-RS-B

Código da peça: 151193

FESTO

para regulagem da vazão de alimentação, conexão com giro de 360°



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função reguladora de fluxo unidirecional através da alimentação de ar
Conexão pneumática 1	PK-4 com porca de aperto
Conexão pneumática 2	G1/8
Elemento de ajuste	Parafuso recartilhado
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão na direção de estrangulamento	230 l/min
Vazão nominal padrão na direção de retenção	190 ... 240 l/min
Pressão de trabalho	0,3 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Meio operacional	Ar comprimido filtrado, não lubrificado, grau de filtração 40 µm Ar comprimido filtrado, lubrificado, grau de filtração 40 µm
Posição de instalação	Nos dois lados
Vazão normal no sentido do estrangulamento 6 -> 0 bar	360 l/min
Vazão normal no sentido do bloqueio 6 -> 0 bar	295 ... 375 l/min
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Torque máximo	6 Nm
Peso do produto	25 g
Informação sobre material, espigão aparafusado	Liga de alumínio
Informação sobre material, vedações	NBR
Informação sobre material, parafuso de regulagem	Latão
Informação sobre material, conexão orientável	Injetados de zinco