

Fixação oscilante SNGL-100


Código da peça: 151532

Produto a ser descontinuado

para atuadores DNG, DNGU, cavalete adequado LSNG, LSNSG.

Produto será descontinuado. Disponível até 2014. Produto alternativo no Support Portal.

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	100
Conforme norma	ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão KBK	2
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso do produto	767 g
Observações sobre material	Isento de cobre e PTFE
Informação sobre material, fixação	Injetados de alumínio
Informação sobre material, mancal	Plástico
Informação sobre material, parafusos	Aço galvanizado