


flange oscilante SNGL-160

Código da peça: 151534

FESTO

cavelete adequado LSNG, LSNSG.



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	160
Conforme norma	ISO 15552 (antes também VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso do produto	2.358 g
Material das fixações	Injetados de alumínio
Material do mancal	Plástico
Material dos parafusos	Aço galvanizado