


# LED luminoso para conector MEB-LD-12-24DC

Código da peça: 151717

FESTO

Junta de vedação com LED para válvulas MEB



## Ficha técnica

Característica	Valor
Indicador da posição de comutação	LED
Tipo de fixação	na válvula solenóide com parafuso central M2,5
Peso do produto	0,6 g
Conexão elétrica	Diagrama de conexões formato C conforme EN 175301-803 conforme DIN EN 175301-803 design quadrado, MSEB
Faixa de tensão operacional c.c.	12 ... 24 V
Conexão de aterramento	disponível
Capacidade nominal, junta LED	0,05 W
Classe de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Material do corpo	TPE-U(PU)
Cor	transparente