


# guia FEN-5/16"-3/8"- -KF

Código da peça: 151730

FESTO

com guia de esferas recirculantes, serve como proteção antigiro, guia com alto grau de precisão.

Produto será descontinuado. Disponível até 2021. Produto alternativo no Support Portal..



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	5/16"
Curso	0,04 ... 10 "
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia de esferas recirculante
Princípio construtivo	Guia
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Força de deslocamento	15 N
Peso adicional por 10 mm de curso	11 g
Peso básico para curso de 0 mm	300 g
Tipo de fixação	com rosca interna
Material dos componentes da guia	Aço temperado
Material do corpo	Injetados de alumínio