


guia FEN-3/4"- -KF

Código da peça: 151732

FESTO

com guia de esferas recirculantes, serve como proteção antigiro, guia com alto grau de precisão.

Produto será descontinuado. Disponível até 2021. Produto alternativo no Support Portal..



Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	3/4"
Curso	0,04 ... 10 "
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia de esferas recirculante
Princípio construtivo	Guia
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Força de deslocamento	15 N
Peso adicional por 10 mm de curso	14 g
Peso básico para curso de 0 mm	828 g
Tipo de fixação	com rosca interna
Material dos componentes da guia	Aço temperado
Material do corpo	Liga de alumínio