


# guia FENG-2"- -KF

Código da peça: 151748

FESTO

com guia de esferas recirculantes, serve como proteção antigiro, guia com alto grau de precisão.

Produto será descontinuado. Disponível até 2021. Produto alternativo no Support Portal..



## Ficha técnica

| Característica                    | Valor                        |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Dimensões                         | 2"                           |
| Curso                             | 0,4 ... 20 "                 |
| Posição de instalação             | Nos dois lados               |
| Guia                              | Guia de esferas recirculante |
| Princípio construtivo             | Guia                         |
| Temperatura ambiente              | -4 ... 176 °F                |
| Força de deslocamento             | 15 N                         |
| Peso adicional por 10 mm de curso | 50 g                         |
| Peso básico para curso de 0 mm    | 4.030 g                      |
| Tipo de fixação                   | com rosca interna            |
| Material dos componentes da guia  | Aço temperado                |
| Material do corpo                 | Liga de alumínio             |