


# guia FENG-4"- -KF

Código da peça: 151751

FESTO

com guia de esferas recirculantes, serve como proteção antigiro, guia com alto grau de precisão.

Produto será descontinuado. Disponível até 2021. Produto alternativo no Support Portal..



## Ficha técnica

Característica	Valor
Dimensões	4"
Curso	0,4 ... 20 "
Posição de instalação	Nos dois lados
Guia	Guia de esferas recirculante
Princípio construtivo	Guia
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Força de deslocamento	40 N
Peso adicional por 10 mm de curso	80 g
Peso básico para curso de 0 mm	12.990 g
Tipo de fixação	com rosca interna
Material dos componentes da guia	Aço temperado
Material do corpo	Liga de alumínio