


# engate rápido fêmea KDMS6-1/4-A

Código da peça: 151776

FESTO

fechamento automático, para acoplamento de segurança conforme  
ISO 4414



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	8 mm
Indicador de pressão	óptico
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 12 bar
Vazão nominal padrão	1.742 l/min
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Torque de aperto nominal	9,5 Nm
Tolerância para torque nominal de aperto	± 15 %
Peso do produto	167 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa G1/4