

# engate rápido macho KSS6-1/8-A


Código da peça: 151781

Produto a ser descontinuado

FESTO

para acoplamento de tubos flexíveis com retenção automática no desengate.

Produto será descontinuado. Disponível até 2018. Produto alternativo no Support Portal.



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor  |
|--|--|
| Diâmetro nominal                                     | 5 mm   |
| Faixa completa de temperatura da pressão operacional | -0,95 ... 12 bar                                 |
| Vazão nominal padrão                                 | 963 l/min  |
| Meio operacional                                     | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...] ] |
| Observação sobre meio operacional e do piloto        | Permite operação com lubrificação                |
| Classe de resistência à corrosão KBK                 | 1 – Resistência à corrosão baixa                 |
| Temperatura ambiente                                 | -10 ... 60 °C                                    |
| Autorização  | BIA<br>TÜV                                       |
| Torque de aperto nominal                             | 5 Nm   |
| Tolerância para torque nominal de aperto             | ± 15 %   |
| Peso do produto                                      | 19 g   |
| Conexão pneumática 1                                 | Rosca externa G1/8                               |
| Observações sobre material                           | Conforme RoHS                                    |