


atuador linear

DGO-5/8"- -PPV-A-B


Código da peça: 15228

FESTO

atuador sem haste, para detecção sem contato direto, com acoplamento magnético entre o êmbolo e o cursor; com amortecimento de fim de curso nas posições finais.



A título de exemplo



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	0,04 ... 157 "
Diâmetro do êmbolo	5/8"
Amortecimento	PPV: Amortecimento pneumático regulável nas posições finais de curso
Guia	Guia deslizante
Princípio de arraste	travado a força (magneto)
Pressão de trabalho	1,7 ... 7 bar
Modo de operação	de dupla ação
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:::]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Curso de amortecimento	14 mm
Conexão pneumática	10-32 UNF-2B