

# conector macho múltiplo KSV6-12

Código da peça: 152507

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro nominal	6 mm
Pressão de trabalho	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:::]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 – Resistência à corrosão moderada
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Número máximo de conexões	12
Conexão pneumática	PK-6
Cor	cinza
Observações sobre material	Conforme RoHS