

# válvula de retenção HA-1/2-QS-12

Código da peça: 153460

FESTO

Vazão da rosca externa para a conexão rápida QS.  
Esse tipo é adequado para operação com vácuo.



## Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Função de retenção
Conexão pneumática 1	R1/2
Conexão pneumática 2	QS-12
Tipo de fixação	aparafusável
Vazão nominal padrão	2.230 l/min
Pressão de trabalho	-1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Material do corpo	Alumínio anodizado
Cor do corpo	prata
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010[7:::]
Pressão diferencial mín. durante abertura	0,1 bar
Pressão diferencial mín. durante fechamento	0,2 bar
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação (necessária para operações subsequentes)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso do produto	69 g
Observações sobre material	Conforme RoHS