

# Engate rápido longo em "L"

## QSL-1/8-3/16-U

Código da peça: 153669

FESTO

Com giro de 360°, rosca externa com sextavado externo.  
Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.  
Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



### Ficha técnica

| Característica  | Valor   |
|---|---|
| Dimensões   | Padrão  |
| Diâmetro nominal  | 3,6 mm  |
| Tipo de vedação no espigão aparafusado                      | Revestimento  |
| Posição de instalação                                       | Nos dois lados  |
| Tamanho da embalagem  | 1   |
| Princípio construtivo                                       | Princípio push-pull   |
| Pressão de trabalho   | -0,95 ... 10 bar  |
| Pressão de trabalho dependente da temperatura               | -0,95 ... 10 bar  |
| Meio operacional  | Ar comprimido filtrado<br>Vácuo                               |
| Classe de resistência à corrosão KBK                        | 1   |
| Temperatura ambiente  | -10 ... 60 °C   |
| Autorização   | Germanischer Lloyd  |
| Torque máximo   | 8 Nm  |
| Conexão pneumática  | NPT1/8-27<br>para tubo flexível com diâmetro externo de 3/16" |
| Cor do anel de solda  | cinza   |
| Observações sobre material                                  | Conforme RoHS   |
| Informação sobre material, corpo                            | PBT   |
| Informação sobre material, anel de desengate                | POM   |
| Informação sobre material, vedação do tubo flexível         | NBR   |
| Informação sobre material, segmento de fixação da mangueira | Aço alta liga, inoxidável                                     |