

Bujão QSC-5/16H-U

Código da peça: 153837

FESTO

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.
Tipo a ser descontinuado. Disponível até 2011.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Tamanho da embalagem	1
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Pressão de trabalho	-0,95 ... 10 bar
Pressão de trabalho dependente da temperatura	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido filtrado Vácuo
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Autorização	Germanischer Lloyd
Peso do produto	1 g
Conexão pneumática	Espigão QS-5/16"
Cor do anel de soldura	cinza
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	PBT