


Bujão QSMC-1/8H-U

Código da peça: 153924

FESTO

Este produto só pode ser obtido através da Festo USA.
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for
alternative products.



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de instalação	Nos dois lados
Tamanho da embalagem	1
Princípio construtivo	Princípio push-pull
Faixa completa de temperatura da pressão operacional	-0,95 ... 10 bar
Meio operacional	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:...]]
Observação sobre meio operacional e do piloto	Permite operação com lubrificação
Classe de resistência à corrosão KBK	1
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Autorização	Germanischer Lloyd
Peso do produto	0,5 g
Conexão pneumática 1	Espigão QS-1/8"
Observações sobre material	Conforme RoHS
Informação sobre material, corpo	PBT